

Manual de Utilizare „Tester Auto OBD2 LAUNCH Creader CR3008 Plus cu Ecran Color”

Cod produs (SKU): SKU3230

Ce este produsul / la ce se folosește:

Testerul auto LAUNCH Creader CR3008 Plus este un dispozitiv profesional de diagnoză OBD-II, conceput pentru citirea, interpretarea și ștergerea codurilor de eroare ale sistemului de management al motorului. Este compatibil cu toate vehiculele OBD-II (benzina din 2001, diesel din 2004) și oferă informații despre parametrii în timp real, I/M readiness, freeze frame și testarea sistemului de emisii.

Pașii de punere în funcțiune:

1. Conectați mufa OBD-II a testerului la portul de diagnoză al vehiculului (sub bord).
2. Contactul mașinii trebuie pus în poziția „ON” (fără a porni motorul).
3. Dispozitivul se va alimenta automat din portul OBD.
4. Navigați prin meniul de pe ecran și selectați funcția dorită: Read Codes, Erase Codes, Live Data, I/M Readiness, O2 Sensor Test etc.
5. După finalizare, deconectați dispozitivul.

Tensiune / alimentare / condiții de utilizare:

- Alimentare: 9V – 18V DC prin portul OBD-II
- Tensiune nominală: 12V DC
- Ecran: Color LCD 2.8”
- Porturi: USB (actualizări software)
- Temperatură de lucru: -10°C până la +60°C
- Compatibilitate: protocoale OBD-II / EOBD / CAN / ISO9141 / KWP2000 / J1850

Avertismente de siguranță:

- Nu conectați testerul la vehicule cu tensiune diferită de 12V.
- Nu deconectați cablul în timpul procesului de citire sau actualizare software.
- Nu utilizați în condiții de umiditate ridicată.
- Nu demontați produsul; există risc de șoc electric.
- Nu lăsați dispozitivul conectat permanent la portul OBD-II.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediul social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP: 077025

Frecvență și putere:

Dispozitiv digital cu comunicație prin magistrală de date OBD-II, fără transmisie radio.

Produsul nu intră sub incidența directivei RED.

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_3828.pdf